

商品コード	商品分類	商品名
W00WW1083001816	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/10.5)×18×1.6
W00WW1083002216	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/10.5)×22×1.6
W00WW1083002512	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×25×1.2
W00WW1083002516	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×25×1.6
W00WW1083002520	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×25×2.0
W00WW1083002532	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×25×3.2
W00WW1083003016	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×30×1.6
W00WW1083003023	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×30×2.3
W00WW1083004023	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×40×2.3
W00WW1083004032	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×40×3.2
W00WW1083005032	ワッシャー	ユニクロ W 3/8 (M10/11)×50×3.2
W00WW1021002623	ワッシャー	ユニクロ W 1/2×26×2.3
W00WW1021003223	ワッシャー	ユニクロ W 1/2(M12/14.5)×32×2.3
W00WW1021003232	ワッシャー	ユニクロ W 1/2(M12/13.5)×32×3.2
W00WW1021003530	ワッシャー	ユニクロ W 1/2(M12/13.5)×35×3.0
W00WW1021004023	ワッシャー	ユニクロ W 1/2(M12/13.5)×40×2.3
W00WW1021005032	ワッシャー	ユニクロ W 1/2(M12/13.5)×50×3.2
W00WW00000030805	ワッシャー	ユニクロ W M3×8×0.5
W00WW00000040808	ワッシャー	ユニクロ W M4×8×0.8
W00WW00000041008	ワッシャー	ユニクロ W M4×10×0.8
W00WW00000041310	ワッシャー	ユニクロ W M4×13×1.0
W00WW00000041608	ワッシャー	ユニクロ W M4×16×0.8
W00WW00000042012	ワッシャー	ユニクロ W M4×20×1.2
W00WW00000042510	ワッシャー	ユニクロ W M4×25×1.0
W00WW00000051008	ワッシャー	ユニクロ W M5×10×0.8
W00WW00000051208	ワッシャー	ユニクロ W M5×12×0.8
W00WW00000051410	ワッシャー	ユニクロ W M5×14×1.0
W00WW00000051610	ワッシャー	ユニクロ W M5×16×1.0
W00WW00000052010	ワッシャー	ユニクロ W M5×20×1.0
W00WW00000052510	ワッシャー	ユニクロ W M5×25×1.0
W00WW00000053010	ワッシャー	ユニクロ W M5×30×1.0
W00WW00000061010	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×10×1.0
W00WW00000061310	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×13×1.0
W00WW00000061610	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×16×1.0
W00WW00000062010	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×20×1.0
W00WW00000062510	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×25×1.0
W00WW00000062512	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×25×1.2
W00WW00000062516	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×25×1.6
W00WW00000063016	ワッシャー	ユニクロ W M6 (1/4)×30×1.6

W00WW0000081612	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 16 × 1.2
W00WW0000081816	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 18 × 1.6
W00WW0000082016	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 20 × 1.6
W00WW0000082216	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 22 × 1.6
W00WW0000082232	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 22 × 3.2
W00WW0000082516	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 25 × 1.6
W00WW0000083016	ワッシャー	ユニクロ W M8 (5/16) × 30 × 1.6
W00WW00000852010	ワッシャー	ユニクロ W M8/8.5 (5/16) × 20 × 1.0
W00WW00000122623	ワッシャー	ユニクロ W M12 × 26 × 2.3
W00WW00000143026	ワッシャー	ユニクロ W M14 × 30 × 2.6
W00WW00000163030	ワッシャー	ユニクロ W M16 (5/8) × 30 × 3.0
W00WW00000163226	ワッシャー	ユニクロ W M16 (5/8) × 32 × 2.6
W00WW00000163823	ワッシャー	ユニクロ W M16/18(5/8) × 38 × 2.3
W00WW00000165032	ワッシャー	ユニクロ W M16 (5/8) × 50 × 3.2
W00WW00000183626	ワッシャー	ユニクロ W M18 × 36 × 2.6
W00WW00000204032	ワッシャー	ユニクロ W M20 × 40 × 3.2
W00WW00000205032	ワッシャー	ユニクロ W M20 × 50 × 3.2
W00WW00000224432	ワッシャー	ユニクロ W M22 × 44 × 3.2
W00WW00000244840	ワッシャー	ユニクロ W M24 × 48 × 4.0
W00WW00000256016	ワッシャー	ユニクロ W M25 × 60 × 1.6
W00WW00000275240	ワッシャー	ユニクロ W M27 × 52 × 4.0
W00WW00000275632	ワッシャー	ユニクロ W M27 × 56 × 3.2
W00WW00000305845	ワッシャー	ユニクロ W M30 × 58 × 4.5
W03WW0000030605	ワッシャー	クロメートル W M3 × 6 × 0.5
W03WW0000030805	ワッシャー	クロメートル W M3 × 8 × 0.5
W03WW0000040805	ワッシャー	クロメートル W M4 × 8 × 0.5
W03WW0000041008	ワッシャー	クロメートル W M4 × 10 × 0.8
W03WW0000041310	ワッシャー	クロメートル W M4 × 13 × 1.0
W03WW0000041608	ワッシャー	クロメートル W M4 × 16 × 0.8
W03WW0000041610	ワッシャー	クロメートル W M4 × 16 × 1.0
W03WW0000051008	ワッシャー	クロメートル W M5 × 10 × 0.8
W03WW0000051208	ワッシャー	クロメートル W M5 × 12 × 0.8
W03WW0000051610	ワッシャー	クロメートル W M5 × 16 × 1.0
W03WW0000052010	ワッシャー	クロメートル W M5 × 20 × 1.0
W03WW0000052512	ワッシャー	クロメートル W M5 × 25 × 1.2
W03WW00000611508	ワッシャー	クロメートル W M6 × 11.5 × 0.8
W03WW0000061310	ワッシャー	クロメートル W M6 × 13 × 1.0
W03WW0000062010	ワッシャー	クロメートル W M6 × 20 × 1.0
W03WW0000062510	ワッシャー	クロメートル W M6 × 25 × 1.0
W03WW0000062512	ワッシャー	クロメートル W M6 × 25 × 1.2

W03WW0000811516	ワッシャー	クロメート W M8×11.5×1.6
W03WW0000815516	ワッシャー	クロメート W M8×15.5×1.6
W03WW0000081816	ワッシャー	クロメート W M8×18×1.6
W03WW0000082016	ワッシャー	クロメート W M8×20×1.6
W03WW0000082216	ワッシャー	クロメート W M8×22×1.6
W03WW0000082516	ワッシャー	クロメート W M8×25×1.6
W03WW0000083016	ワッシャー	クロメート W M8×30×1.6
W03WW1083001816	ワッシャー	クロメート W3/8(M10)×18×1.6
W03WW1083002216	ワッシャー	クロメート W3/8(M10)×22×1.6
W03WW1083002516	ワッシャー	クロメート W3/8(M10)×25×1.6
W03WW1083002523	ワッシャー	クロメート W3/8(M10)×25×2.3
W03WW1083003016	ワッシャー	クロメート W3/8(M10)×30×1.6
W12WW1083002210	ワッシャー	黒クロメート W3/8(M10)×22×1.0
W03WW0000122623	ワッシャー	クロメート W M12×26×2.3
W03WW0000123223	ワッシャー	クロメート W M12×32×2.3
W03WW0000123523	ワッシャー	クロメート W M12×35×2.3
W03WW0000124032	ワッシャー	クロメート W M12×40×3.2
W03WW0000143026	ワッシャー	クロメート W M14×30×2.6
W03WW0000163226	ワッシャー	クロメート W M16×32×2.6
W03WW0000165045	ワッシャー	クロメート W M16×50×4.5
W03WW0000183626	ワッシャー	クロメート W M18×36×2.6
W03WW0000183832	ワッシャー	クロメート W M18×38×3.2
W03WW0000203737	ワッシャー	クロメート W M20×37×3.7
W03WW0000204032	ワッシャー	クロメート W M20×40×3.2
W03WW0000224432	ワッシャー	クロメート W M22×44×3.2
W03WW0000244840	ワッシャー	クロメート W M24×48×4.0
W03WW0000275240	ワッシャー	クロメート W M27×52×4.0
W03WW0000305845	ワッシャー	クロメート W M30×58×4.5
W00KW1083002816	ワッシャー	ユニクロ 角W 3/8(M10)×28×1.6
W00KW1083003216	ワッシャー	ユニクロ 角W 3/8(M10)×32×1.6
W00KW1083003223	ワッシャー	ユニクロ 角W 3/8(M10)×32×2.3
W00KW1021003523	ワッシャー	ユニクロ 角W 1/2(M12)×35×2.3
W00KW1021004223	ワッシャー	ユニクロ 角W 1/2(M12)×42×2.3
W00TW2000060005	ワッシャー	ユニクロ TW M6 (1/4) 5°
W00TW2000080005	ワッシャー	ユニクロ TW M8 (5/16) 5°
W00TW2000100005	ワッシャー	ユニクロ TW M10 (3/8) 5°
W00TW2000120005	ワッシャー	ユニクロ TW M12 (1/2) 5°
W00TW2000140005	ワッシャー	ユニクロ TW M14 5°
W00TW2000160005	ワッシャー	ユニクロ TW M16 (5/8) 5°
W00TW2000200005	ワッシャー	ユニクロ TW M20 5°

W00TW2000220005	ワッシャー	ユニクロ TW M22 5°
W00TW2000240005	ワッシャー	ユニクロ TW M24 5°
W00HW0000060000	ワッシャー	ユニクロ 内歯付W M6
W00HW0000100000	ワッシャー	ユニクロ 内歯付W M10
W00HW0000200000	ワッシャー	ユニクロ 内歯付W M20
W10HW0000040000	ワッシャー	三価 内歯付W M4
W03HW0000040000	ワッシャー	クロメート 内歯付W M4
W03HW0000050000	ワッシャー	クロメート 内歯付W M5
W03HW0000060000	ワッシャー	クロメート 内歯付W M6
W03HW0000080000	ワッシャー	クロメート 内歯付W M8
W03HW0000120000	ワッシャー	クロメート 内歯付W M12
W03HW0000200000	ワッシャー	クロメート 内歯付W M20
W21HW0000120000	ワッシャー	ニッケル 内歯付W M12
W10HW2000030000	ワッシャー	三価 外歯付W M3
W10HW2000040000	ワッシャー	三価 外歯付W M4
W10HW2000050000	ワッシャー	三価 外歯付W M5
W10HW2000060000	ワッシャー	三価 外歯付W M6
W10HW2000080000	ワッシャー	三価 外歯付W M8
W10HW2000100000	ワッシャー	三価 外歯付W M10 (3/8)
W10HW2000120000	ワッシャー	三価 外歯付W M12
W10HW2000160000	ワッシャー	三価 外歯付W M16
W03HW2000030000	ワッシャー	クロメート 外歯付W M3
W03HW2000040000	ワッシャー	クロメート 外歯付W M4
W03HW2000050000	ワッシャー	クロメート 外歯付W M5
W03HW2000060000	ワッシャー	クロメート 外歯付W M6
W03HW2000080000	ワッシャー	クロメート 外歯付W M8
W03HW2000100000	ワッシャー	クロメート 外歯付W M10 (3/8)
W01WW0000061310	ワッシャー	ドブ W M6 (1/4)×13×1.0
W01WW0000081816	ワッシャー	ドブ W M8 (5/16)×18×1.6
W01WW0000082216	ワッシャー	ドブ W M8 (5/16)×22×1.6
W01WW0000143032	ワッシャー	ドブ W M14×30×3.2
W01WW0000163226	ワッシャー	ドブ W M16 (5/8)×32×2.6
W01WW0000163232	ワッシャー	ドブ W M16 (5/8)×32×3.2
W01WW0000163832	ワッシャー	ドブ W M16 (5/8)×38×3.2
W01WW0000204032	ワッシャー	ドブ W M20×40×3.2
W01WW0000224445	ワッシャー	ドブ W M22×44×4.5
W01WW0000244845	ワッシャー	ドブ W M24×48×4.5
W01WW1083002216	ワッシャー	ドブ W 3/8(M10/10.5)×22×1.6
W01WW1083002516	ワッシャー	ドブ W 3/8(M10/11)×25×1.6
W01WW1083002523	ワッシャー	ドブ W 3/8(M10/11)×25×2.3

W01WW1083003223	ワッシャー	ドブ W 3/8(M10/11)×32×2.3
W01WW1083004023	ワッシャー	ドブ W 3/8(M10/11)×40×2.3
W01WW1083005023	ワッシャー	ドブ W 3/8(M10/11)×50×2.3
W01WW1021002423	ワッシャー	ドブ W 1/2(M12/14.5)×24×2.3
W01WW1021002623	ワッシャー	ドブ W 1/2(M12/13.5)×26×2.3
W01WW1021003223	ワッシャー	ドブ W 1/2(M12/14.5)×32×2.3
W01WW1021003232	ワッシャー	ドブ W 1/2(M12/14.5)×32×3.2
W01WW1021003523	ワッシャー	ドブ W 1/2(M12/14.5)×35×2.3
W01WW1021004023	ワッシャー	ドブ W 1/2(M12/13.5)×40×2.3
W01KW1083002816	ワッシャー	ドブ 角W 3/8(M10)×28×1.6
W01KW1083003223	ワッシャー	ドブ 角W 3/8(M10)×32×2.3
W01KW1083004023	ワッシャー	ドブ 角W 3/8(M10)×40×2.3
W01KW1021003523	ワッシャー	ドブ 角W 1/2(M12)×35×2.3
W01KW1021004223	ワッシャー	ドブ 角W 1/2(M12)×42×2.3
W01KW0000164532	ワッシャー	ドブ 角W M16(5/8) ×45×3.2
W01KW0000165232	ワッシャー	ドブ 角W M16(5/8) ×52×3.2
W01TW2000080005	ワッシャー	ドブ TW M8(5/16) 5°
W01TW2000100005	ワッシャー	ドブ TW M10(3/8) 5°
W01TW2000120005	ワッシャー	ドブ TW M12(1/2) 5°
W01TW2000140005	ワッシャー	ドブ TW M14 5°
W01TW2000160005	ワッシャー	ドブ TW M16(5/8) 5°
W01TW2000180005	ワッシャー	ドブ TW M18 5°
W01TW2000200005	ワッシャー	ドブ TW M20 5°
W01TW2000220005	ワッシャー	ドブ TW M22 5°
W01TW2000240005	ワッシャー	ドブ TW M24 5°
W02WW0000030805	ワッシャー	ステン W M3 ×8×0.5
W02WW0000041008	ワッシャー	ステン W M4×10×0.8
W02WW0000041308	ワッシャー	ステン W M4×13×0.8
W02WW0000041608	ワッシャー	ステン W M4×16×0.8
W02WW0000042010	ワッシャー	ステン W M4×20×1.0
W02WW0000042510	ワッシャー	ステン W M4×25×1.0
W02WW0000050808	ワッシャー	ステン W M5×8×0.8
W02WW0000051208	ワッシャー	ステン W M5×12×0.8
W02WW0000051610	ワッシャー	ステン W M5×16×1.0
W02WW0000052010	ワッシャー	ステン W M5×20×1.0
W02WW0000052510	ワッシャー	ステン W M5×25×1.0
W02WW0000061008	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×10×0.8
W02WW0000061310	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×13×1.0
W02WW0000061610	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×16×1.0
W02WW0000062010	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×20×1.0

W02WW0000062512	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×25×1.2
W02WW0000062515	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×25×1.5
W02WW0000063010	ワッシャー	ステン W M6(1/4)×30×1.0
W02WW0000081812	ワッシャー	ステン W M8(5/16)×18×1.2
W02WW0000082215	ワッシャー	ステン W M8(5/16)×22×1.5
W02WW1083002215	ワッシャー	ステン W 3/8(M10/10.5)×22×1.5
W02WW1083002515	ワッシャー	ステン W 3/8(M10/10.5)×25×1.5
W02WW1083002615	ワッシャー	ステン W 3/8(M10/10.5)×26×1.5
W02WW1083003020	ワッシャー	ステン W 3/8(M10/10.5)×30×2.0
W02WW1083004020	ワッシャー	ステン W 3/8(M10/10.5)×40×2.0
W02WW1083005020	ワッシャー	ステン W 3/8(M10/10.5)×50×2.0
W02WW1021002620	ワッシャー	ステン W 1/2 ×26×2.0
W02WW1021003220	ワッシャー	ステン W 1/2(M12/13.5) ×32×2.0
W02WW1021004020	ワッシャー	ステン W 1/2(M12/13.5) ×40×2.0
W02WW1021005020	ワッシャー	ステン W 1/2(M12/13.5) ×50×2.0
W02WW0000122620	ワッシャー	ステン W M12×26×2.0
W02WW0000143020	ワッシャー	ステン W M14×30×2.0
W02WW0000163220	ワッシャー	ステン W M16(5/8)×32×2.0
W02WW0000163820	ワッシャー	ステン W M16(5/8)×38×2.0
W02WW0000164030	ワッシャー	ステン W M16(5/8)×40×3.0
W02WW0000183625	ワッシャー	ステン W M18×36×2.5
W02WW0000204030	ワッシャー	ステン W M20(3/4)×40×3.0
W02WW0000204530	ワッシャー	ステン W M20(3/4)×45×3.0
W02WW0000205030	ワッシャー	ステン W M20(3/4)×50×3.0
W02WW0000224430	ワッシャー	ステン W M22×44×3.0
W02WW0000244830	ワッシャー	ステン W M24×48×3.0
W02WW0000305830	ワッシャー	ステン W M30×58×3.0
W02KW0000051510	ワッシャー	ステン 角W M5×15×1.0
W02KW0000061712	ワッシャー	ステン 角W M6 (1/4)×17×1.2
W02KW0000082215	ワッシャー	ステン 角W M8 (5/16)×22×1.5
W02KW1083002515	ワッシャー	ステン 角W 3/8 (M10/11)×25×1.5
W02KW1083002815	ワッシャー	ステン 角W 3/8 (M10/11)×28×1.5
W02KW1083003215	ワッシャー	ステン 角W 3/8 (M10/11)×32×1.5
W02KW1021003520	ワッシャー	ステン 角W 1/2 (M12/13.5)×35×2.0
W02KW1021004025	ワッシャー	ステン 角W 1/2 (M12/14)×40×2.5
W02KW0000164530	ワッシャー	ステン 角W M16(5/8)×45×3.0
W02KW0000205030	ワッシャー	ステン 角W M20(3/4)×50×3.0
W02KW0000205630	ワッシャー	ステン 角W M20(3/4)×56×3.0
W02TW2000080005	ワッシャー	ステン TW M8 (5/16) 5°
W02TW2000100005	ワッシャー	ステン TW M10 (3/8) 5°

W02TW2000120005	ワッシャー	ステン TW M12 (1/2) 5°
W02TW2000160005	ワッシャー	ステン TW M16 (5/8) 5°
W02TW2000200005	ワッシャー	ステン TW M20 (3/4) 5°
W02TW2000220005	ワッシャー	ステン TW M22 5°
W02TW2000240005	ワッシャー	ステン TW M24 5°
W02HW0000040000	ワッシャー	ステン 内歯付W M4
W02HW0000050000	ワッシャー	ステン 内歯付W M5
W02HW0000060000	ワッシャー	ステン 内歯付W M6(1/4)
W02HW0000080000	ワッシャー	ステン 内歯付W M8(5/16)
W02HW0000100000	ワッシャー	ステン 内歯付W M10(3/8)
W02HW0000120000	ワッシャー	ステン 内歯付W M12(1/2)
W02HW0000160000	ワッシャー	ステン 内歯付W M16(5/8)
W02HW0000200000	ワッシャー	ステン 内歯付W M20(3/4)
W02HW2000040000	ワッシャー	ステン 外歯付W M4
W02HW2000050000	ワッシャー	ステン 外歯付W M5
W02HW2000060000	ワッシャー	ステン 外歯付W M6(1/4)
W02HW2000080000	ワッシャー	ステン 外歯付W M8(5/16)
W02HW2000100000	ワッシャー	ステン 外歯付W M10(3/8)
W02HW2000120000	ワッシャー	ステン 外歯付W M12(1/2)
W02HW2000160000	ワッシャー	ステン 外歯付W M16(5/8)
W02HW3021000000	ワッシャー	ステン 外歯付W 1/2
W05AT0000040000	ワッシャー	真鍮ニッケル 足付W M4
W02RZ0000041224	ワッシャー	ステン ローゼットW M4×12×2.4
W02RZ0000051428	ワッシャー	ステン ローゼットW M5×14×2.8
W02RZ0000061633	ワッシャー	ステン ローゼットW M6×16×3.3
W02RZ0000082245	ワッシャー	ステン ローゼットW M8×22×4.5
S00SW0000030000	バネ座金	ユニクロ SW M3
S00SW0000040000	バネ座金	ユニクロ SW M4
S00SW0000050000	バネ座金	ユニクロ SW M5
S00SW0000060000	バネ座金	ユニクロ SW M6 (1/4)
S00SW0000080000	バネ座金	ユニクロ SW M8 (5/16)
S00SW0000100000	バネ座金	ユニクロ SW M10
S00SW0000120000	バネ座金	ユニクロ SW M12
S00SW0000140000	バネ座金	ユニクロ SW M14
S00SW0000160000	バネ座金	ユニクロ SW M16 (5/8)
S00SW0000180000	バネ座金	ユニクロ SW M18
S00SW0000200000	バネ座金	ユニクロ SW M20 (3/4)
S00SW0000220000	バネ座金	ユニクロ SW M22
S00SW0000240000	バネ座金	ユニクロ SW M24
S00SW0000300000	バネ座金	ユニクロ SW M30

S00SW1083000000	バネ座金	ユニクロ SW 3/8
S00SW1021000000	バネ座金	ユニクロ SW 1/2
S00SW1010000000	バネ座金	ユニクロ SW 1"
S03SW0000030000	バネ座金	クロメート SW M3
S03SW0000040000	バネ座金	クロメート SW M4
S03SW0000050000	バネ座金	クロメート SW M5
S03SW0000060000	バネ座金	クロメート SW M6 (1/4)
S03SW0000080000	バネ座金	クロメート SW M8 (5/16)
S03SW0000100000	バネ座金	クロメート SW M10
S03SW0000120000	バネ座金	クロメート SW M12
S03SW0000140000	バネ座金	クロメート SW M14
S03SW0000160000	バネ座金	クロメート SW M16 (5/8)
S03SW0000180000	バネ座金	クロメート SW M18
S03SW0000200000	バネ座金	クロメート SW M20 (3/4)
S03SW0000220000	バネ座金	クロメート SW M22
S03SW1083000000	バネ座金	クロメート SW 3/8
S03SW1021000000	バネ座金	クロメート SW 1/2
S03SW1043000000	バネ座金	クロメート SW 3/4
S01SW0000060000	バネ座金	ドブ SW M6 (1/4)
S01SW0000080000	バネ座金	ドブ SW M8 (5/16)
S01SW0000160000	バネ座金	ドブ SW M16 (5/8)
S01SW0000200000	バネ座金	ドブ SW M20 (3/4)
S01SW0000220000	バネ座金	ドブ SW M22
S01SW0000240000	バネ座金	ドブ SW M24
S01SW1083000000	バネ座金	ドブ SW 3/8 (M10)
S01SW1021000000	バネ座金	ドブ SW 1/2 (M12)
S02SW0000030000	バネ座金	ステン SW M3
S02SW0000040000	バネ座金	ステン SW M4
S02SW0000050000	バネ座金	ステン SW M5
S02SW0000060000	バネ座金	ステン SW M6 (1/4)
S02SW0000080000	バネ座金	ステン SW M8 (5/16)
S02SW0000100000	バネ座金	ステン SW M10
S02SW0000120000	バネ座金	ステン SW M12
S02SW0000140000	バネ座金	ステン SW M14
S02SW0000160000	バネ座金	ステン SW M16 (5/8)
S02SW0000180000	バネ座金	ステン SW M18
S02SW0000200000	バネ座金	ステン SW M20 (3/4)
S02SW0000220000	バネ座金	ステン SW M22
S02SW0000240000	バネ座金	ステン SW M24
S02SW1083000000	バネ座金	ステン SW 3/8

S02SW1021000000	バネ座金	ステン SW 1/2
-----------------	------	------------